


Drosel cu supapa de sens

HA-1/16-QS-1/4-U

Cod: 190943

FESTO

Debit de curgere de la filetul exterior la conectorul QS.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.
Acest tip este potrivit pentru actionare cu vacuum.
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	functiune supapa
racord pneumatic 1	NPT1/16-27
racord pneumatic 2	QS-1/4
tip fixare	insurubabil
presiune de operare	-1 ... 10 bar
temperatura mediului	0 ... 60 °C
informatii referitoare la material pentru carcasa	alama
mediu de operare	aer comprimat filtrat, nelubrifiat aer comprimat filtrat, lubrifiat
greutate produs	25 g