


# Interfata CAMC-F-EP

Cod: 1911917

FESTO

Card pentru interfata fieldbus



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiuni l x L x l	19 mm x 90 mm x 65 mm
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	5 - 95 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP20 in stare montata
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Greutate produs	75 g
tip fixare	Modul plug-in pentru CMMP-AS...-M3
Indicatie material	conform RoHS
pozitie instalare	Oricare
Protocol	EtherNet/IP
Profil de comunicatii	FHPP
rata baud	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologii	Stea Inel Linie
Redundanta la diverse medii	DLR
Alocare adresa IP	FCT DHCP BOOTP comutatoare DIP
Interfata Fieldbus	2x prize RJ45
Timp minim ciclu	1 ms
Display LED	Activitate de comunicatie Ethernet Monitorizare cablu de Ethernet Status modul Status retea
Suport configurare	EDS
Parametrizare	FCT
Functii suplimentare	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch