


Filtru vacuum ESF-4A

Cod: 191203

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Finetea filtrului	10 µm
presiune de operare	-0,95 ... 4 bar
Debit la presiune negativa = -0,075 MPa (-0,75 bari, -10,875 psi)	260 l/min
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la corozieune KBK	1 - Rezistenta redusa la corozieune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	19 g
tip fixare	cu filet exterior Prin port vacuum
Conexiune pneumatica	M6
Racord de vacuum	M6
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul filtrului	PVF
Materialul carcasei	Aluminiu Alama nichelata