



# Distribuitor cu comanda electrica MN2H-2X3G-D-02-S-110VAC

Cod: 191375

FESTO

conform ISO 15407-1, cu bobina si comanda manuala, fara priza.  
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2009.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                     | valoare   |
|--|---|
| functiune de ventil                                | 2x3/2 inchis, monostabil  |
| tip de actionare                                   | electric  |
| latime   | 18 mm   |
| debit nominal normal                               | 440 l/min   |
| presiune de operare                                | 2 ... 10 bar  |
| structura constructiva                             | sertar cu piston  |
| tip de revenire                                    | arcuri pneumatice   |
| tip de protectie                                   | IP65  |
| aprobare   | Germanischer Lloyd  |
| deschidere nominala                                | 6 mm  |
| marimea ramei                                      | 19 mm   |
| functiune de evacuare a aerului                    | droselizabil  |
| principiu de etansare                              | moale   |
| pozitie instalare                                  | oricare   |
| corespunde normelor                                | VDMA 24563  |
| actionare manuala auxiliara                        | cu accesorii cu oprire  |
| tip de comanda                                     | pilotat   |
| alimentare cu aer pilot                            | extern  |
| directia de curgere                                | nu este reversibil  |
| presiune de comanda                                | 1,3 ... 10 bar  |
| valoare b  | 0,3   |
| valoare C  | 1,85 l/sbar   |
| durata de deconectare                              | 15 ms   |
| durata de conectare                                | 15 ms   |
| caracteristica bobina                              | 110V AC: 50Hz<br>110V AC: 60Hz  |
| mediu de operare                                   | aer comprimat filtrat, grad de filtrare 40 µm, gresat sau negresat vacuum |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)        | conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute        |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 2   |
| temperatura mediului                               | -10 ... 50 °C   |
| mediu de comanda                                   | aer comprimat filtrat, grad de filtrare 40 µm, gresat sau negresat        |
| temperatura mediului                               | -10 ... 50 °C   |
| greutate produs                                    | 210 g   |
| racord electric                                    | fisa<br>conform DIN 43650<br>design C                                     |
| tip fixare   | cu gaura de trecere   |
| racord aer auxiliar de comanda 12/14               | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563                          |
| racord evacuare aer de comanda 82/84               | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563                          |
| racord pneumatic 1                                 | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563                          |
| racord pneumatic 2                                 | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563                          |
| racord pneumatic 3                                 | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563                          |
| racord pneumatic 4                                 | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563                          |
| racord pneumatic 5                                 | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563                          |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR   |
| informatii referitoare la material pentru carcasa  | aluminiu turnat sub presiune  |