

# insula ventile VDMA-01/02

Cod: 191403


FESTO

tip 14, cu ventil standard conform ISO 15407-1.

Pentru configurare, selectati intai produsul .

La acest produs, functie de configurare, s-ar putea ca sa nu se potriveasca toate datele tehnice din fisa tehnica si nici toate accesoriile.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2009.



## Fisa tehnica

~ConfIndependentDatasheet

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	2x3/2 deschis/inchis, monostabil 2x3/2 inchis, monostabil 2x3/2 deschis, monostabil 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/2 bistabil-dominant 5/3 presurizat 5/3 exhaustat 5/3 inchis
debit nominal normal	440 ... 1.000 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 16 bar
racordare electrica	racord individual
numarul max. de pozitii de ventile	16
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Latime constructie	18 mm 26 mm
tip de protectie	IP65
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
tip de actionare	electric
tip insula	14
structura constructiva	sertar cu piston
alimentare cu aer pilot	extern intern
structura insulei de ventile	modular si extensibil
presiune de comanda	3 ... 10 bar
tensiune nominala de operare AC	24 V
tensiune nominala de operare DC	12 V 24 V
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
temperatura mediului	-10 ... 60 °C