


Conector SEA-4GS-7-2,5

Cod: 192008

FESTO

Pentru insule de ventilie.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101 EN 61984
tip fixare	cu bucsa filetata
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	18 g
Conectare electrica	4 pini Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 M12x1 Stecher drept / clema filetata
Domeniul tensiunilor de operare DC	<= 250 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	<= 250 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Fiting de cablu	Pg7
Diametru cablu permis	2,5 ... 2,9 mm
Sectiune transversala racord	0,14 ... 0,5 mm ²
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-40 ... 85 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	negru
Materialul piulitei de legatura	PA
Materialul contactului electric	Alama protectie din bronz alb