



Rezervor de aer comprimat VZS-20-B

Cod: 192161

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Volum	20 l
pozitie instalare	purjare in partea de jos
Corespunde normelor	EN 286-1
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 16 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 232 psi
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru recipientele sub presiune simple
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-::-] Azot
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 100 °C
Temperatura mediului	-10 ... 100 °C
Cuplu de strangere maxim, filet conectare	130 Nm
Cuplu de strangere maxim, drenaj condens	27 Nm
Greutate produs	9.000 g
tip fixare	cu orificiu
Racord purjare	G3/8
Conexiune pneumatica	G1
Materialul rezervorului de aer	otel acoperit cu pudra