

# Unitate de preparare a aerului FRC-1/2-D-7-DI-MAXI

Cod: 192408



Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

Combinatie de filtru/regulator/ lubrifiant, presiunea maxima de iesire 7 bar, finete de filtrare 40 µm, cu pahar de protectie din metal. Cu purjare manuala. Cu manometru. Cu regulator de presiune comandat direct.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

| Caracteristica               | valoare   |
|------------------------------|---|
| marime de fabricatie         | Maxi  |
| serie                        | D   |
| Blocare regulator            | Buton rotativ cu opritor  |
| pozitie instalare            | vertical +/- 5°   |
| purjare                      | rotativ manual  |
| Structura constructiva       | Filtru regulator cu manometru<br>lubrifiant proportional standard |
| Cantitatea maxima de condens | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Finetea filtrului            | 40 µm   |
| Protectie pahar              | pahar de protectie metalic  |
| Afisarea presiunii           | cu manometru  |
| presiune de operare          | 1 ... 16 bar  |
| Domeniu reglare presiune     | 0,5 ... 7 bar   |
| Histerezis presiune maxima   | 0,4 bar   |
| Debit nominal                | 4.500 l/min   |
| Clasificare maritima         | vezi certificatul   |
| mediu de operare             | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]                     |
| Temperatura medie            | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura mediului         | -10 ... 60 °C   |
| Greutate produs              | 2.600 g   |
| tip fixare                   | montare in linie  |
| Conexiune pneumatica 1       | G1/2  |
| Conexiune pneumatica 2       | G1/2  |
| Materialul carcusei          | zinc turnat sub presiune  |
| Materialul paharului         | PC  |