

Microfiltru LFMA-D-MINI

Cod: 192563

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

fara placa de racordare filetata, dar cu bolturi filetate FRB. Cartus filtru 0,01 µm, cu pahar de protectie metalic.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
serie	D
marime de fabricatie	Mini
Structura constructiva	filtru cu fibre
Finetea filtrului	0,01 µm
purjare	rotativ manual
presiune de operare	1 ... 16 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gaze inerte
Eficienta filtrului	99,9999 %
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	1,5 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Continutul rezidual de ulei	0,01 mg/m3
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Conexiune pneumatica 1	Placa de conectare
Conexiune pneumatica 2	Placa de conectare
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul filtrului	Fibre de borosilicat
Materialul paharului	PC
Indicatie material	conform RoHS