


# Priza MSSD-EB-S-M14

Cod: 192745

FESTO

cu contacte de perforare a izolatiei



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Frecventa de conectare	10
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M2,5
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	17 g
Conectare electrica	4 pini Priza Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803
Diametrul cablului	4 ... 6 mm
Sectiunea transversala a conductorului	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-25 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	negru