

# Regulator de presiune LRMA-1/16-NPT-QS-1/4-U


Cod: 192752

FESTO

Cu manometru.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie de regulator	presiune de iesire constanta
racord pneumatic 1	NPT1/16-27
tip fixare	cu gaura de trecere
presiune de intrare 1	0 ... 10 bar
temperatura mediului	0 ... 60 °C
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PBT
mediu de operare	aer comprimat filtrat
pozitie instalare	oricare
greutate produs	51 g
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	alama