



# Drosel cu supapa de sens

## GR-QS-1/4

Cod: 192754

FESTO

cu controlul debitului reglabil intr-o singura directie  
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.  
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



### Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	functiune drosel cu supapa de cale
racord pneumatic 1	QS-1/4
racord pneumatic 2	QS-1/4
elemente de reglare	surub randalinat
tip fixare	la alegere: cu gaura de trecere montare in linie
debit nominal normal in directia droselului	113 l/min
debit nominal normal in directia supapei	58 l/min
presiune de operare	1 ... 9 bar
temperatura mediului	0 ... 60 °C
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PBT
mediu de operare	aer comprimat filtrat, nelubrifiat aer comprimat filtrat, lubrifiat
pozitie instalare	oricare
temperatura mediului	0 ... 60 °C
greutate produs	28,5 g
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatii referitoare la material pentru surub de reglare	alama nichelat