


Axa de ghidare FDG-32- -

Cod: 192852

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
cursa	10 ... 3.000 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Axa de ghidare fara actionare
Viteza maxima	3 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Indicatie material	Fara cupru si PFTE
Informatii referitoare la material pentru element de ghidare	otel
Informatii referitoare la material pentru carcasa	Aliaj de aluminiu forjat eloxat