


Axa de ghidare FDG-40- -

Cod: 192853

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2021. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
cursa	1 ... 4.000 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Axa de ghidare fara actionare
Viteza maxima	3 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Indicatie material	Fara cupru si PTFE
Materialul componentei de ghidare	otel
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat