

Element opritor YSRWJ-5-8-A


Cod: 192968

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[pentru modul liniar HMPL.](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. [Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	5
cursa	8 mm
Amortizare	autoreglabil Caracteristica soft
pozitie instalare	Oricare
Ajustare fina	0,03 mm
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Viteza maxima de impact	2 m/s
Durata de revenire scurta	$\leq 0,2$ s
Durata de revenire lunga	< 1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
lungime de amortizare	8 mm
Forta maxima de oprire	200 N
Consumul de energie maxim la o cursa	1 J
Consumul de energie maxim pe ora	10.000 J
Energia reziduala maxima	0,01 J
Forta de revenire	1 N
Greutate produs	45 g
tip fixare	cu contrapiulita
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Alama nichelat
Materialul tije	otel aliaj inalt