

Cilindru standard DNA-3 1/4"- -

Cod: 193386

FESTO

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.
Depending on the configuration, the illustrations, the technical data
on the data sheet and the relevant accessories might not exactly
match this product.



Reprezentare

Fisa tehnica

~ConfIndependentDatasheet

Caracteristica	valoare
cursa	0,5 ... 80 "
diametru piston	3 1/4"
bazat pe norme	ANSI/NFPA
presiune de operare	0,6 ... 12 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	>= -20 °C
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat