

# Amplificator de presiune DPA-63-16

Cod: 193392

FESTO

pentru a crea presiuni ridicate.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru piston	63 mm
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Multiplicator de presiune cu piston dublu
Afisarea presiunii	Pentru filet G1/8
presiune de iesire 2	4 ... 16 bar
presiune de operare	2 ... 10 bar
Domeniu reglare presiune	4 ... 16 bar
presiune de intrare 1	2 ... 10 bar
Nota privind intervalul de reglare a presiunii	Daca controller-ul este tensionat la maxim, presiunea maxima de iesire poate fi depasita cu 40%.
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	5 ... 60 °C
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Greutate produs	6.000 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Conexiune pneumatica 3	G3/8
Indicatie material	conform RoHS