

Priza cu cablu KME-1-24-10-LED

Cod: 193455

FESTO

preasamblat, pentru ventilile ME.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Display status semnal	LED galben
tip fixare	Pe ventil magnetice cu surub central M3
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	570 g
Conexiune electrica 1	Priza cu cot, design patrat, 3 pini, forma C
Conexiune electrica 2	capat deschis, 2 conductori
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
Lungimea cablului	10 m
Caracteristica cablu	pentru aplicatii statice
Raza minima de incovoiere a cablului	52 mm
Diametrul cablului	5,2 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,1 mm
Structura cablului	2x0,75
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul carcasei	TPE-U(PU)
Materialul etansarilor	NBR
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru placat cu argint