


Priza cu cablu KMV-1-24-10-LED

Cod: 193456

FESTO

preasamblat, pentru bobinele V.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Afisarea starii de comutare	LED
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M3
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	620 g
Conectare electrica	Priza Oglinda de conectare tip B conform EN 175301-803
Tensiune nominala de operare DC	24 V
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Lungimea cablului	10 m
Diametrul cablului	6 mm
Structura cablului	3x0,75
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul carcasei	PC
Materialul contactului electric	Bronz