


Generator de vacuum VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RQ2

Cod: 193619

FESTO

in linie, rata de aspirare ridicata, dimensiune 14 mm, forma T cu conector.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala ajutoraj Laval	0,45 mm
Marimea ramei	14 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristica ejectorului	Debit de absorbtie ridicat Inline
Structura constructiva	in forma de T
Presiunea de operare pentru debitul maxim de aspirare	6 bar
presiune de operare	1 ... 8 bar
Presiune nominala de operare	6 bar
Debitul maxim de aspirare fata de atmosfera	12 l/min
timp alimentare la presiune de operare nominala	1,57 s
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la corozieune KBK	1 - Rezistenta redusa la corozieune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	0,5 Nm
Greutate produs	22 g
tip fixare	cu orificiu cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	QS-6
Conexiune pneumatica 3	QS-6
Racord de vacuum	QS-6
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul duzei de receptare	POM
Materialul carcasei	ranforsat POM
Materialul duzei emițătorului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul racordului	Alama nichelat