


Placa montaj VN-T3-BP-NRH

Cod: 193641

FESTO

pentru generator de vacuum VN-... cu dimensiune de 14 mm.
Montaj sina tip omega.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	0,5 Nm
Greutate produs	3,5 g
tip fixare	cu orificiu cu sina tip omega
Materialul placii	ranforsat POM
Materialul saniei	POM