

axa cu surub DGE-25- -SP


Cod: 193746

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie


FESTO

Axa electromecanica liniara cu surub.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2021. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Reprezentare



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
Rezerva de cursa	10 mm
Diametru arbore melcat	12 mm
Pasul arborelui melcat	10 mm/U
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare ghidaj pentru incarcari mari
Structura constructiva	Ax electromecanic liniar cu fus
Tipul de motor	Motor pas cu pas servomotor
Acceleratia maxima	6 m/s ²
Viteza maxima	0,5 m/s
Precizie de repetare	±0,02 mm
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Momentul maxim de actionare	0,45 Nm
Fora radiala maxima la arbore	75 N
Fora de alimentara maxima Fx	250 N
Momentul de inertie JH la un metru de cursa	0,121 kgcm ²
Momentul de inertie JH la un kg de sarcina utila	0,0253 kgcm ²
Constanta de avans	10 mm/U
Materialul placilor de capat	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul compensatorului de moment	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul benzii de acoperire	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul capacului unitatii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul ghidajului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul sinei de ghidare	otel pentru rulmenti acoperit cu strat corrotect
Materialul piulitei surubului	otel pentru rulmenti
Materialul surubului	otel pentru rulmenti