



Cilindru burduf

EB-325-95

Cod: 193788

FESTO

fara intretinere, fara efect de alunecare / lipire



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	325
Diametrul de montare necesar	340 mm
curso	95 mm
Inaltimea maxima extinsa	150 mm
Unghi maxim de basculare	15 deg
Decalaj maxim	10 mm
Inaltimea minima de montare	51 mm
Mod de functionare	cu simpla actiune
presiune de operare	0 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 70 °C
Fora de revenire	300 N
Greutate produs	4.100 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul burdufului	NR/BR
Materialul carcasei	otel zincat