

Racord rapid CQ-1-28H

Cod: 194589

FESTO

Pentru debite mari



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	23 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	Oricare
Marimea legaturii	1
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 7 bar
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Cuplul nominal de strangere	62,5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	200 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1
Conexiune pneumatica 2	Mufa CQ-28
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Alama
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt