


pentru etansarea conectorilor.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Marimea legaturii	1
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 7 bar
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 15 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Greutate produs	22 g
Conexiune pneumatica 1	Mufa CQ-28
Conexiune pneumatica 2	Mufa CQ-28
Indicatie material	conform RoHS
Materialul dopului	POM