

Regulator de presiune LRS-3/8-D-O-I-MINI

Cod: 194621

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Cu exhaustare sporita, cu buton de reglare blocabil, presiune de lucru pana la 12 bar.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu blocare integrata
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	ventil de reglare cu membrana cu comanda directa
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers
Afisarea presiunii	Pentru filet G1/8
presiune de operare	1 ... 16 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 12 bar
Histerezis presiune maxima	0,2 bar
Debit nominal	1.700 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	450 g
tip fixare	Montare pe panou frontal montare in linie cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	zinc turnat sub presiune
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune