

Regulator de presiune LRS-1/2-D-7-O-MAXI

Cod: 194661

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

cu buton reglare blocabil, presiune de lucru pana la 7 bar.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Maxi
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu blocare integrata
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Regulator cu piston, pilotat
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara
Afisarea presiunii	Pentru filet G1/4
presiune de operare	0 ... 16 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 7 bar
Histerezis presiune maxima	0,4 bar
Debit nominal	10.700 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	1.215 g
tip fixare	Montare pe panou frontal montare in linie cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	zinc turnat sub presiune
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune