


Regulator de precizie LRPS-1/4-4

Cod: 194692

FESTO

fara manometru, cu buton de reglare blocabil.

Pentru acest produs utilizati un manometru de precizie tip MAP sau FMAP.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Blocare regulator	Buton rotativ cu blocare integrata
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Regulator de precizie cu membrana, pilotat
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara
Afisarea presiunii	Pentru filet G1/8
Presiune de operare Mpa	0,1 ... 1,2 MPa
presiune de operare	1 ... 12 bar
Domeniu reglare presiune	0,05 ... 4 bar
Histerezis presiune maxima	0,02 bar
Debit nominal	2.000 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	410 g
tip fixare	Montare pe panou frontal montare in linie cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu