


Regulator de precizie LRPS-1/4-10

Cod: 194693

FESTO

fara manometru, cu buton de reglare blocabil.

Pentru acest produs utilizati un manometru de precizie tip MAP sau FMAP.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Blocare regulator | Buton rotativ cu blocare integrata |
| pozitie instalare | Oricare |
| Structura constructiva | Regulator de precizie cu membrana, pilotat |
| Funcție de regulator | Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara |
| Afisarea presiunii | Pentru filet G1/8 |
| Presiune de operare Mpa | 0,1 ... 1,2 MPa |
| presiune de operare | 1 ... 12 bar |
| Domeniu reglare presiune | 0,1 ... 10 bar |
| Histerezis presiune maxima | 0,02 bar |
| Debit nominal | 2.300 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere imposibila |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 410 g |
| tip fixare | Montare pe panou frontal montare in linie cu accesorii |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul carcasei | Aluminiu |