


Unitate preparare FRCS-1/2-D-5M-O-DI-MAXI

Cod: 194975

FESTO

Combinatie de filtru/regulator si ungator din seria S, cu cap de reglare blocabil.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Maxi
serie	D
siguranta de actionare	buton rotativ cu inzavorare
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	5 µm
evacuare condensat	rotativ manual
structura constructiva	filtru - regulator fara manometru ungator proportional standard
cantitatea max. de condensat	43 cm ³
protectie pahar	cos de protectie metalic
afisarea presiunii	pregatit pentru G1/4"
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 12 bar
presiune de intrare 1	1 ... 16 bar
histerezis presiune max.	0,4 bar
debit nominal normal	3.000 l/min
mediu de operare	aer comprimat
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	2.880 g
tip fixare	montare in linie
racord pneumatic 1	G1/2
racord pneumatic 2	G1/2
informatii referitoare la material pentru carcasa	zinc turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC