


# Kit axial EAMM-A-D32-60P

Cod: 1956054

★ Gama de produse standard  
adecvat pentru actionari electrice.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	6,5 Nm
Greutate produs	410 g
Cod interfata actuator	D32A D32B D32C
Cod interfata, intrare motor	60P
Indicatie material	conform RoHS