

bransare pneumatica CPX-GP-CPA-14


Cod: 195712

Produs in retragere de pe piata

pentru terminal electric modular CPX.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
interfata insule de ventile	Tip 12, CPA14
diagnoza	- intrerupere pe bobina - scurt circuit la ventil - ventil de tensiune joasa
numarul max. de pozitii de ventile	24 pentru ventil monostabil
display LED	- 1 diagnostic grup - status canal pe ventile
parametrizare	Failsafe / canal Forte / canal mod Idle / canal monitorizare intrerupere fire / canal monitorizare scurt circuit monitorizare sarcina tensiune
Protectie (scurt circuit)	protectie electronica interna per iesire ventil
Domeniul tensiunilor de operare DC	20,4 ... 26,4 V
consum curent propriu la tensiunea de operare	Tipic 15 mA (tensiune alimentare) Tipic 30 mA (tensiune alimentare pentru ventil)
alimentare cu putere max./canal	0,2 A
curent rezultat max./modul	4 A
tensiune nominala de operare DC	24 V
canal de izolare electric - bus intern	Da, pentru alimentare suplimentara
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
greutate produs	150 g
racordare electrica	bus de camp
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PA