

Suport lagar CRLBN-40

Cod: 195867

FESTO

Rezistent la coroziune, pentru cilindri CRHD si CRDSNU.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	185 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul pinului de montaj	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul sigurantei	otel inoxidabil aliaj inalt