



# Ventil on-off HE-N1/2-LO

Cod: 197130

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Principiu de etansare	moale
Funcție de exhaustare a aerului	nedroselizabil
Tip de comanda	direct
presiune de operare	1 ... 10 bar
Valoare C	28,13 l/sbar
valoare b	0,28
Debit nominal	6.200 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - Rezistență ridicată la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare	insurubabil
poziție instalare	Oricare
direcție de curgere	nu este reversibil
Greutate produs	1.100 g
Conexiune pneumatică 1	1/2 NPT
Conexiune pneumatică 2	1/2 NPT
Conexiune pneumatică 3	1 NPT
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune