


# Bloc baterie MHA1-PR10-3-PI-PCBM

Cod: 197256

FESTO

pentru montarea placilor imprimate de circuit de pe placile distribuitoarelor MHA1-...-PI, cu conectare pneumatica multi-pin.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	10
presiune de operare	0 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Metoda fixare ventil	cu filet interior
Conexiune pneumatica 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M3
Conexiune pneumatica 3	M5
Materialul placii de conectare	Aliaj de aluminiu forjat