

Soclu conectare MHAP-PI

Cod: 197260

FESTO

pentru blocuri de conectare si baterii MHA1-P...-PI si MHP1-P...-PI



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	Clip
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	4 g
Conectare electrica	2 pini Priza
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 60 V
Capacitatea curent de sarcina	3 A
Lungimea cablului	0,5 m
Diametrul cablului	1 mm
Structura cablului	2x0,14
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-20 ... 50 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PA
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru, zincat