

Cilindru tandem ADVUT-63x4- -P-A-S6



Cod: 197289

FESTO

Permit echiparea cu senzori de proximitate, executie rezistenta la sudura.

La acest produs fixarea cu flanse FUA-... poate fi montata numai pe partea cu capacul de inchidere. Piulita pentru filetul tije de piston este inclusa in livrare.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 150 mm
diametru piston	63 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
modul de functionare	cu actiune dubla
capat tija de piston	filet interior
structura constructiva	piston tija de piston Teava profilata
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	S6: etansari rezistente la caldura max. 150 °C
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	0 ... 120 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	1.682 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	6.916 N
tip fixare	la alegere: cu accesorii cu filet interior
racord pneumatic	G1/8
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu eloxat
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu eloxat lis
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat