


Insula de ventile MH1

Cod: 197334

FESTO

cu ventile miniaturale.



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
functie ventil	2/2 inchis, monostabil 3/2 inchis, monostabil 3/2 deschis, monostabil
Dimensiune ventil	10 mm
Debit nominal standard maxim	10 l/min la 10 mm
presiune de operare	-0,9 ... 8 bar
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Departament eliberare certificate	UL MH19482
Deschidere nominala	0,9 mm
Funcție de exhaustare a aerului	droselizabil
Principiu de etansare	moale
Structura constructiva	Ventil cu scaun si revenire cu arc
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de comanda	direct
Display status semnal	LED
Compatibilitate la vacuum	Da
Tensiune nominala de operare AC	24 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V 5 V 12 V
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-5 ... 40 °C
Tip de protectie	IP40 IP65
Temperatura mediului	-5 ... 40 °C
Conectare electrica	Conectare individuala Multipin
Indicatie material	conform RoHS
tip de actionare	electric
Numarul maxim de pozitii de ventile	24
structura insulei de ventile	Sina fixa