


Bloc baterie MHA2-PR8-3-M5

Cod: 197450

FESTO

pentru bloc de ventile MHA2-...-HC/TC



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	8
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu cu sina tip omega
Metoda fixare ventil	cu filet interior
Conexiune pneumatica 1/33	M7
Conexiune pneumatica 2	M5
Conexiune pneumatica 3/11	M7
Materialul placii de conectare	Aliaj de aluminiu forjat