

Amorizor de zgomot U-E-1/4


Cod: 197476

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Presiune operare, generator vacuum	0 ... 8 bar
debit de tranzit catre atmosfera	3.200 l/min
nivel presiune zgomot	77 dB(A)
temperatura mediului	0 ... 60 °C
greutate produs	11,4 g
racord pneumatic	PT1/4
informatii referitoare la material pentru kit instalare amortizoare	PE
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	PE