

Amorizor de zgomot U-E-M5-S

Cod: 197477

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Presiune operare, generator vacuum	0 ... 8 bar
debit de tranzit catre atmosfera	300 l/min
nivel presiune zgomot	76 dB(A)
temperatura mediului	0 ... 60 °C
greutate produs	2,5 g
racord pneumatic	M5
informatii referitoare la material pentru kit instalare amortizoare	bronz
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	alama