

Greifer paralel HGP-25-A-B

Cod: 197548

FESTO

autocentrabil, poate fi utilizat ca greifer intern, cat si extern, cu proprietatea de sesizare a proximitatii pozitiei.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
cursa bacului de greifer	7,5 mm
precizia max. de inlocuire	0,2 mm
precizie de repetare greifer	<= 0,04 mm
numarul bacurilor de greifer	2
modul de functionare	cu actiune dubla
functiune de greifer	paralel
structura constructiva	parghie
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
forta totala la 6 bar, deschidere	370 N
forta totala la 6 bar, inchidere	340 N
presiune de operare	2 ... 8 bar
frecventa max. de lucru a greiferului	4 Hz
durata min. de deschidere la 6 bar	47 ms
durata min. de inchidere la 6 bar	50 ms
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	10 ... 60 °C
forta de strangere / bac de greifer la 6 bar, deschis	185 N
forta de strangere / bac de greifer la 6 bar, inchis	170 N
forta max. la bacul de greifer Fz dinamica	24 N
forta max. la bacul de greifer Fz statica	240 N
momentul max. al bacului Mx dinamic	1,1 Nm
momentul max. al bacului Mx static	11 Nm
momentul max. al bacului My dinamic	1,1 Nm
momentul max. al bacului My static	11 Nm
momentul max. al bacului Mz dinamic	1,1 Nm
momentul max. al bacului Mz static	11 Nm
greutate produs	725 g
tip fixare	la alegere: cu gaura de trecere cu filet interior
racord pneumatic	G1/8
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru capac de acoperire	PA
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu eloxat dur
informatii referitoare la material pentru bacul de greifer	otel inoxidabil inalt aliat