

Tub plastic spiralat PUN-6X1-S-1-SW

Cod: 197605

FESTO

foarte flexibil, in mare masura rezistent la hidroliza.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime de lucru	1 m
diametru exterior	6 mm
lungime bloc	0,344 m
Diametru interior	4 mm
Diametru de infasurare	46 mm
Numar spire	23
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Greutate produs	51 g
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 6 mm pentru stut cu diametrul interior de 4 mm cu piulita pentru stut cu diametru interior 4 mm
Culoare	negru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Materialul furtunului	TPE-U(PU)