

# Tub plastic spiralat PUN-6X1-S-6-SW

Cod: 197607

FESTO

foarte flexibil, in mare masura rezistent la hidroliza.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                 | valoare  |
|--|--|
| Lungime de lucru                               | 6 m  |
| diametru exterior                              | 6 mm   |
| lungime bloc                                   | 1,214 m  |
| Diametru interior                              | 4 mm   |
| Diametru de infasurare                         | 46 mm  |
| Numar spire                                    | 168  |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 10 bar   |
| Aprobare                                       | TÜV  |
| Departament eliberare certificate              | B 013277 0506 00   |
| mediu de operare                               | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Conformitatea PWIS                             | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura mediului                           | -35 ... 60 °C  |
| Greutate produs                                | 350 g  |
| Conexiune pneumatica                           | pentru conector cu diametru exterior 6 mm<br>pentru stut cu diametrul interior de 4 mm cu piulita<br>pentru stut cu diametru interior 4 mm |
| Culoare  | negru  |
| Duritate Shore                                 | D 52 +/-3  |
| Materialul furtunului                          | TPE-U(PU)  |