

# Furtun spiralat DUO din material plastic PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS

Cod: 197625

FESTO

foarte flexibil, in mare masura rezistent la hidroliza.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime de lucru	6 m
diametru exterior	8 mm
lungime bloc	1,608 m
Diametru interior	5,7 mm
Diametru de infasurare	60 mm
Numar spire	87
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Greutate produs	870 g
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 8 mm pentru stut cu diametrul interior de 6 mm cu piulita pentru stut cu diametru interior 6 mm
Culoare	albastru/negru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Materialul furtunului	TPE-U(PU)