

Furtun spiralat DUO din material plastic PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS

Cod: 197627

FESTO

foarte flexibil, in mare masura rezistent la hidroliza.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime de lucru	2 m
diametru exterior	10 mm
lungime bloc	0,66 m
Diametru interior	7 mm
Diametru de infasurare	80 mm
Numar spire	22
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Greutate produs	490 g
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 10 mm
Culoare	albastru/negru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Materialul furtunului	TPE-U(PU)