


Mini-sanie SLT-16-80-A-CC-B

Cod: 197898

FESTO

ghidare precisa cu bile si amortizor de soc



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	80 mm
Domeniu de ajustare pentru pozitii de capat / lungime	5 mm
Diametru piston	16 mm
Mod de operare unitate actionare	jug
Amortizare	CC: Amortizor de soc la ambele capete
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	ghidaj cu colivie de rulment
Structura constructiva	cinematica cu jug
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	1 ... 10 bar
Precizie de repetare	0,02 mm
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
energia de impact in pozitiiile finale	2 Nm
lungime de amortizare	5 mm
Forta maxima Fy	520 N
Forta maxima Fz	520 N
Momentul maxim Mx	6 Nm
Momentul maxim My	6 Nm
Momentul maxim Mz	2,8 Nm
Forta teoretica la 6 bar, revenire	207 N
Forta teoretica la 6 bar, inaintare	242 N
Masa in miscare	1.030 g
Greutate produs	1.007 g
Racorduri alternative	vedeti desenul produsului
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	Fara cupru si PTFE
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	HNBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul tije	otel inoxidabil aliaj inalt