



# Mini-sanie SLT-25-100-A-CC-B

Cod: 197914

FESTO

ghidare precisa cu bile si amortizor de soc



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	100 mm
Domeniu de ajustare pentru pozitii de capat / lungime	12 mm
Diametru piston	25 mm
Mod de operare unitate actionare	jug
Amortizare	CC: Amortizor de soc la ambele capete
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	ghidaj cu colivie de rulment
Structura constructiva	cinematica cu jug
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	1 ... 10 bar
Precizie de repetare	0,02 mm
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
energia de impact in pozitii finale	10 Nm
lungime de amortizare	12 mm
Forta maxima Fy	1.160 N
Forta maxima Fz	1.160 N
Momentul maxim Mx	18 Nm
Momentul maxim My	18 Nm
Momentul maxim Mz	11 Nm
Forta teoretica la 6 bar, revenire	495 N
Forta teoretica la 6 bar, inaintare	590 N
Masa in miscare	3.209 g
Greutate produs	3.210 g
Racorduri alternative	vedeti desenul produsului
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	Fara cupru si PTFE
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	HNBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul tijei	otel inoxidabil aliaj inalt