

# Tub plastic spiralat PPS-6-7,5-1/4-BL

Cod: 19796

FESTO

cu 2 racorduri rotative si inele de etansare, poliamida (nu este indicat pentru industria alimentara)



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime de lucru	7,5 m
diametru exterior	7,8 mm
lungime bloc	0,43 m
Diametru interior	6,2 mm
Diametru de infasurare	75 mm
Numar spire	43
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 17,2 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Cuplul nominal de strangere	11 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	298 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2	Filet exterior G1/4
Culoare	albastru
Materialul filetului de conectare	Alama
Indicatie material	conform RoHS
Material de protectie la flambaj	otel zincat
Materialul furtunului	Poliamida 12