


# Kit axial EAMM-A-P3-28D-40P

Cod: 1982886

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	0,2 Nm
Greutate produs	60 g
Cod interfata actuator	P3-28D
Cod interfata, intrare motor	40P
Cod interfata carcasa cuplaj	28D
Indicatie material	conform RoHS